

~ ' ° " ~ / f i f l t ž f ž ! " ~  
# \$ % & ' ( ) \* + ~

,

-

.

/

0



3 4 5 6 -----3

7 4 8 9 : ; -----3

< 4 = > ? @ A B - -----3

C 4 D ; E F -----3

G 4 H I J K ) L -----4

M 4 ( ) H I N O P -----5

Q 4 R S A T U -----6

V 4 W X Y Z P -----6

3 4 5 6

[ \ # \$ % & ' ( ) ] HD-PLC ^ \_ ` a b c - d e # \$ % f g h i j k F l m n o 3 p  
q r ( ) s t u v \_ ` w x # \$ % y z { | } 9 ~ € , % { f „ ... t \ # \$ % ( ) ‡ ^ % š  
< a ( ) Œ ' ' 4 " " m n 4 m n • - D ' { — ~ ™ D š u

ł ł † œ Ÿ ĳ € £ ¤ ¥ g Ÿ ĳ G % € | § " D W © ª ³ u « ¬ 9 - ® ¯ ° ± ĳ ² ³ ´ μ  
( ) y z { e % ( ) ¶ % ® · ¸ % α ¬ ¹ º » ¼ ½ g ¾ ĳ À Á Â ² Ã Ä Å ´ Æ { Ç - È É Ê  
Ë Ì % { | ; Í ² Ñ Ò Ó Ô { Õ c - d e Ö × # Ø %  
f g ( ) % Ù { Ú Û Ü | Ý Þ ß ø ¶ % ® · { Š < / à u ~

á >

á







4 ' q '

' q ' ( ' q ' 115200bps)

] 1^ ~ ó s t ð sample ò L g - , - o ò L

] 2^ ~ ð sample-factory new—1 Enter—1 Enter

```
uf_serialif set 00010000(1200)
uf_serialif set 01010000(2400)
uf_serialif set 02010000(4800)
uf_serialif set 03010000(7200)
uf_serialif set 04010000(9600)
uf_serialif set 05010000(14400)
uf_serialif set 06010000(19200)
uf_serialif set 07010000(38400)
uf_serialif set 08010000(57600)
uf_serialif set 09010000(115200)
```